

E 809

Nástavec spodního koše, potaženo Rilsanem
pro optimální uložení šálek.




- Vhodné pro spodní koš U 881
- Pro 23 šálky o průměru max. 9 cm

EAN: 4002512259453 / Číslo materiálu: 05018650 / Číslo starého materiálu: 67580901D

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Zařazení přístroje	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktová kategorie	
Podstavec pro šálky	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem
Barva	Bílá
Použitelné ve spodním koši	U 881
Kapacita	
Šálky [počet]	23
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0

E 809

Nástavec spodního koše, potaženo Rilsanem
pro optimální uložení šálek.



EAN: 4002512259453 / Číslo materiálu: 05018650 / Číslo starého materiálu: 67580901D

Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	71
Vnější rozměr, šířka netto v mm	506
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	495
Vnější rozměr, výška brutto v mm	530
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	545
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	110
Hmotnost netto v kg	2,20
Hmotnost brutto v kg	3,60