

AUF 2

Uložení

pro optimální přípravu přenosového instrumentária v horním koši O 801/2.



- Kromě toho se používá s adaptérem A 801 v horním koši A 105/1
- Složení: těsnění, závitové pouzdro, svorka
- Spodní úložný díl, horní úložný díl, 5 filtračních destiček

EAN: 4002512427524 / Číslo materiálu: 05282470 / Číslo starého materiálu: 68551701D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
čistící přístroj, malý, zubní	•
Velkokapacitní termodezinfektory, dentální	•
Zařazení přístroje	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Uložení	•
Oblasti použití	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	118
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	122
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	305
Hmotnost netto v kg	0,90
Hmotnost brutto v kg	0,95
Součásti balení	
Filtrační destička FP	•