

HM 16-83

Korytový mandl, elektrický
s profesionálním vybavením pro nejlepší výsledky mandlování.



- výkon 15.0 kg/h*, průměr válce 160 mm, pracovní šířka 830 mm
- Komfortní mandlování v sedě
- Individuální pracovní tempo díky variabilní rychlosti válců
- Ovinutí válců s dlouhou životností – aramidový vpichovaný potah
- Robustní konstrukce pro profesionální využití

* Při 20 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.

EAN: 4002512404112 / Číslo materiálu: 05333200 / Číslo starého materiálu: 53168301D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Přední plnění a výdej
Možnost umístění ke stěně	•
Řada	Professional
Vnější opláštění	Lotosově bílá
Průměr válce v mm	160
Pracovní šířka v mm	830
Materiál koryta	Aluminium
Spodní ovinutí mandlu	Polyesterová jehlová plst'
Potah mandlu	Aramidová jehlová plst'
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro bytovou výstavbu a bytové domy	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro offshore	•
Vhodné pro lodní dopravu	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro domácnosti	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon mandlu při 20 % zbytkové vlhkosti v kg/h	15,0
Testované provozní hodiny	2500
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Otočný volič
Dotykový displej (volitelně)	Drehwahlschalter
Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	2,0
Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	4,5
Nastavitelná teplota	V teplotních stupních
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	AC 220-240V 50-60HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	2,70-3,30
Celkový příkon v kW	2,80-3,30
Jištění v A	16
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	960
Vnější rozměr, šířka v mm	1050
Vnější rozměr, hloubka v mm	380
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1010
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1110
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	445
Hmotnost netto v kg	40
Hmotnost brutto v kg	47
Maximální zatížení podlahy v N	372
Vybavení	
2 nohy	•
Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů	•
Nožní spínání	•
Odkládací tyč	•

HM 16-83

Korytový mandl, elektrický

s profesionálním vybavením pro nejlepší výsledky mandlování.



EAN: 4002512404112 / Číslo materiálu: 05333200 / Číslo starého materiálu: 53168301D

4 šetrná kolečka	•
Zaváděcí prkno	•
Zpětné vedení prádla	•
Možnost mandlování vsedě	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE EMC	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•