

APWM 016
Zpětný ventil
pro montáž do dávkovací hadice P2.



- Pro alkalické a kyselé dávkovací prostředky *

* Zpětný ventil brání úniku dávkovaného prostředku.

Upozornění: Při používání zjemňujících prostředků nebo tekutého škrobu se do příslušné dávkovací hadice nemá montovat zpětný ventil, protože ho tyto prostředky mohou zalepit.

EAN: 4002512614054 / Číslo materiálu: 05571620 / Číslo starého materiálu: 59170078D

Produktové zařazení	
Pračky	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Produktová kategorie	
Dávkovací systém	•
Produktové vlastnosti	
Elektrické připojení	OHNE
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	40
Vnější rozměr, šířka netto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	40
Vnější rozměr, výška brutto v mm	130
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	350
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	170
Hmotnost netto [kg]	0,32
Hmotnost brutto v kg	0,40