


CKSL

Čipová karta - klíč

pro uživatelsky specifické blokování/odblokování Profitronic M.



- Vhodné pro PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
- Vhodné pro PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Vhodné pro PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
- Vhodné pro PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

EAN: 4002513737295 / Číslo materiálu: 06235420 / Číslo starého materiálu: 59170179D

Produktové zařazení	
Pračky	•
Sušičky	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Produktová kategorie	
Procesní/provozní dokumentace/komunikace	•
Ostatní příslušenství	•
Produktové vlastnosti	
Elektrické připojení	OHNE
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	95
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	110
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	80
Hmotnost netto [kg]	0,00
Hmotnost brutto v kg	0,02