


E 950/1

Vozík

pro optimální uložení úzkohrdlého skla na 3 úrovních.



- Vybaveno 232 tryskami
- Úroveň 1+3: po 80 tryskách ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Úroveň 2: 72 trysek ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Maximální výška osazení na všech třech úrovních vždy 148 mm

EAN: 4002514072708 / Číslo materiálu: 06696990 / Číslo starého materiálu: 69595002D

| | |
|--|--------------|
| Produktové zařazení | |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Zařazení přístroje | |
| PG 8527 | • |
| Produktová kategorie | |
| Vozík pro úzkohrdlé sklo | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Nerez, Plast |
| Barva | Nerez, Černá |
| Oblasti použití | |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Kapacita | |
| Úzkohrdlé sklo [počet] | 232 |
| Standardní elektrické připojení | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0-0 |
| Frekvence v Hz | 0-0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00-0,00 |
| Jištění v A | 0-0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 572 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 640 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 790 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 650 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 650 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 820 |
| Hmotnost netto v kg | 28,20 |
| Hmotnost brutto v kg | 40,00 |
| Součásti balení | |
| Magnetická lišta pro automatické rozpoznání vozíku (vč. magnetů) [počet] | 1 |