

Printer  
Protokolovací tiskárna  
pro dokumentování procesů, integrováno



- 8jehličková tiskárna pro dokumentaci procesů
- Vytváření a tisk protokolů lze konfigurovat
- Vestavná na straně obsluhy PG 8527
- Vestavná na čisté i nečisté straně PG 8528

EAN: 4002514111766 / Číslo materiálu: 06758340 / Číslo starého materiálu: 69247001D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50-60
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	305
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	200
Hmotnost netto v kg	0,90
Hmotnost brutto v kg	1,00