


CS 1112 E
Prvek ProLine
se dvěma elektrickými varnými zónami



- profesionální design – sklokeramika s rámem o šířce 288 mm 288 mm
- Vysoký komfort a bezpečí – ukazatel zbytkového tepla a provozu
- Snadná a přímá obsluha – ovládání kovovým otočným voličem
- Mimořádně flexibilní – 2 varné zóny včetně 1 varné zóny Vario


EAN: 4002514369655 / Číslo materiálu: 07104550 / Číslo starého materiálu: 27111250D

Druh ohřevu	
Druh ohřevu	Elektro
Provedení	
ProLine	•
Design	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Nerezový rám	•
Design s potiskem	LightPrint
Vyražené logo Miele	•
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Povrchová montáž / bez rámu pro zapuštění	–/–
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	2
Počet varných zón / varných oblastí	–/–
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu uprostřed
Druh	Jednookruhová varná zóna
Velikost v mm	Ø 145
Maximální výkon ve W	1200
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu uprostřed
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 100-180
Maximální výkon ve W	700/1800
Komfort při obsluze	
Rozšíření varných zón	•
Ovládání otočnými voliči	•
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	•
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
Indikace provozu	•
Technické údaje	
Rozměry (v × š × h) v mm	73 x 288 x 520
Rozměry v mm (šířka)	288
Rozměry v mm (výška)	73
Rozměry v mm (hloubka)	520
Rozměry výřezu (š x h) při instalaci bez rámečku na pracovní desku v mm	272 mm x 500 mm
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	95
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	272 mm
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	500 mm
Hmotnost v kg	7
Celkový příkon v kW	3,00
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0

CS 1112 E

Prvek ProLine

se dvěma elektrickými varnými zónami




EAN: 4002514369655 / Číslo materiálu: 07104550 / Číslo starého materiálu: 27111250D

Napětí ve V	230-240
Frekvence v Hz	50-60
Dodávané příslušenství	
Škrabka na sklokeramiku	•
Přípojovací kabel	Ano

CS 1112 E

Prvek ProLine

se dvěma elektrickými varnými zónami



CS1112E/CS1212I (Installation drawing)