

KM 2034

Plynová varná deska

s 5 hořáky pro flexibilní komfort při vaření.



- Snadné ovládání jednou rukou díky otočným voličům
- Profesionální design – nerezová varná deska o šířce 750 mm 750 mm
- Mimořádně flexibilní – 5 hořáků včetně 1 Dual-woku
- Mimořádná bezpečnost – funkce GasStop
- Snadné čištění nosiče nádobí ComfortClean vhodné do myčky nádobí

EAN: 4002514383699 / Číslo materiálu: 07111090 / Číslo starého materiálu: 26203450D

<b>Druh ohřevu</b>	
Druh ohřevu	Plyn
<b>Provedení</b>	
Nezávisle na sporáku	•
<b>Design</b>	
Litinové nosiče nádobí (matně černé, emailované)	•
Nerezová varná deska	•
<b>Vybavení varných zón</b>	
Počet varných zón	5
<b>1. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vpředu vlevo
Druh	Silný hořák
Velikost v mm	Ø 140-240
Maximální výkon ve W	2600
<b>2. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vzadu vlevo
Druh	Úsporný hořák
Velikost v mm	Ø 100-220
Maximální výkon ve W	1000
<b>3. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	uprostřed
Druh	Dual-Wok hořák
Velikost v mm	Ø 140-240
Maximální výkon ve W	4200
<b>4. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vzadu vpravo
Druh	Standardní hořák
Velikost v mm	Ø 120-220
Maximální výkon ve W	1750
<b>5. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vpředu vpravo
Druh	Standardní hořák
Velikost v mm	Ø 120-220
Maximální výkon ve W	1750
<b>Komfort při obsluze</b>	
Ovládání otočnými voliči	•
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	•
<b>Komfort při údržbě</b>	
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce nádobí	•
Hořák s úpravou PerfectClean	•
<b>Bezpečnost</b>	
GasStop	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozměry (v x š x h) v mm	90 x 750 x 520
Rozměry v mm (šířka)	750
Rozměry v mm (výška)	90
Rozměry v mm (hloubka)	520
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	560

KM 2034

Plynová varná deska


s 5 hořáky pro flexibilní komfort při vaření.



EAN: 4002514383699 / Číslo materiálu: 071111090 / Číslo starého materiálu: 26203450D

Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	480
Hmotnost v kg	16
Celkový příkon v kW	11,30
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Napětí ve V	220-240
Frekvence v Hz	50-60
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Připojovací kabel	Ano
Sada trysek na propan-butan	•

KM 2034  
Plynová varná deska  
s 5 hořáky pro flexibilní komfort při vaření.



KM2032G (installation drawing)