

KM 2010  
Plynová varná deska  
se 4 hořáky




- Snadné ovládání jednou rukou díky otočným voličům
- Profesionální design – nerezová varná deska o šířce 650 mm 650 mm
- Flexibilní – 4 hořáky
- Mimořádná bezpečnost – funkce GasStop
- Snadné čištění nosiče nádobí ComfortClean vhodné do myčky nádobí

EAN: 4002514449883 / Číslo materiálu: 07187740 / Číslo starého materiálu: 26201050P

<b>Druh ohřevu</b>	
Druh ohřevu	Plyn
<b>Provedení</b>	
Nezávisle na sporáku	•
<b>Design</b>	
Litinové nosiče nádobí (matně černé, emailované)	•
Nerezová varná deska	•
<b>Vybavení varných zón</b>	
Počet varných zón	4
<b>1. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vpředu vlevo
Druh	Silný hořák
Maximální výkon ve W	2600
<b>2. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vzadu vlevo
Druh	Úsporný hořák
Maximální výkon ve W	1000
<b>3. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vzadu vpravo
Druh	Standardní hořák
Maximální výkon ve W	1750
<b>4. varná zóna/varná oblast</b>	
Umístění	vpředu vpravo
Druh	Standardní hořák
Maximální výkon ve W	1750
<b>Komfort při obsluze</b>	
Ovládání otočnými voliči	•
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	•
<b>Komfort při údržbě</b>	
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce nádobí	•
Hořák s úpravou PerfectClean	•
<b>Bezpečnost</b>	
GasStop	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozměry (v x š x h) v mm	90 x 650 x 520
Rozměry v mm (šířka)	650
Rozměry v mm (výška)	90
Rozměry v mm (hloubka)	520
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	35
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	560
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	480
Hmotnost v kg	13
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Napětí ve V	230-240
Frekvence v Hz	50-60
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Připojovací kabel	Ne

KM 2010  
Plynová varná deska  
se 4 hořáky



KM2010G (Installation drawing)