

KM 2010
Plynová varná deska
se 4 hořáky




- Snadné ovládání jednou rukou díky otočným voličům
- Profesionální design – nerezová varná deska o šířce 650 mm 650 mm
- Flexibilní – 4 hořáky
- Mimořádná bezpečnost – funkce GasStop
- Snadné čištění nosiče nádobí ComfortClean vhodné do myčky nádobí

EAN: 4002514449883 / Číslo materiálu: 07187740 / Číslo starého materiálu: 26201050P

Druh ohřevu	
Druh ohřevu	Plyn
Provedení	
Nezávisle na sporáku	•
Design	
Litinové nosiče nádobí (matně černé, emailované)	•
Nerezová varná deska	•
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	4
Výkon plynového hořáku	
Úsporný hořák v kW	1,00
Normální hořák v kW	1,75
Silný hořák v kW	2,60
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vlevo
Druh	Silný hořák
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vlevo
Druh	Úsporný hořák
3. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vpravo
Druh	Standardní hořák
4. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vpravo
Druh	Standardní hořák
Komfort při obsluze	
Ovládání otočnými voliči	•
Elektrické zapalování a ovládání jednou rukou	•
Komfort při údržbě	
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce nádobí	•
Hořák s úpravou PerfectClean	•
Bezpečnost	
GasStop	•
Technické údaje	
Rozměry (v x š x h) v mm	90 x 650 x 520
Rozměry v mm (šířka)	650
Rozměry v mm (výška)	90
Rozměry v mm (hloubka)	520
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	560
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	480
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	35
Hmotnost v kg	13
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Rozměry v mm (šířka)	Hinten links
Napětí ve V	230-240
Frekvence v Hz	50-60
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel	Ne

KM 2010
Plynová varná deska
se 4 hořáky



KM2010G (Installation drawing)