


E 890

Držák, potaženo Rilsanem  
pro svislé umístění táčů.



- Vhodné pro E 307/1
- Balení 2 držáky

EAN: 4002514862347 / Číslo materiálu: 07840340 / Číslo starého materiálu: 67589001D

<b>Produktové zařazení</b>	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Ostatní příslušenství	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	100
Vnější rozměr, šířka netto v mm	300
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	450
Vnější rozměr, výška brutto v mm	130
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	330
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	500
Hmotnost netto v kg	0,50
Hmotnost brutto v kg	1,00