

O 891

Horní koš

s nástavcem E 810 pro podšálky/dezertní talířky a 2 sklopná uložení šáleků.



- Pro 33 podšálků nebo 17 dezertních talířků, jakož i 20 šáleků
- Nastavitelná výška: ve 2 pozicích o 5 cm
- S integrovaným mycím ramenem, připojení na zadní straně
- Max. osazovací výška 20 cm
- Nástavec na talíře E 810 je součástí dodávky

EAN: 4002515276365 / Číslo materiálu: 09548970 / Číslo starého materiálu: 67189101D

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Zařazení přístroje	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Produktová kategorie	
Koš na smíšené nádoby	•
Horní koš	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem
Barva	Bílá
Maximální výška osazení v mm	200
Kapacita	
Šálky [počet]	20
Podšálky [počet]	33
Dezertní talířky [počet]	17
Základní elektroinstalace	
Počet fází	0
Napětí ve V	0

O 891

Horní koš

s nástavcem E 810 pro podšálky/dezertní talířky a 2 sklopná uložení šálků.



EAN: 4002515276365 / Číslo materiálu: 09548970 / Číslo starého materiálu: 67189101D

Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	190
Vnější rozměr, šířka netto v mm	518
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	486
Vnější rozměr, výška brutto v mm	335
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	550
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	545
Hmotnost netto v kg	4,50
Hmotnost brutto v kg	5,50