

DOS G 60-80

Dávkovací čerpadlo pro kanystry 5–10 l

s indikací prázdného stavu pro autom. dávkování tekutých čisticích prostředků.

EAN: 4002515342626 / Číslo materiálu: 09662200 / Číslo starého materiálu: 67747015D



- Vhodné pro přístroje řady PG 805x, G 8066, PG 8067 a PG 8172
- 333 mm mm sací trubice pro kanystry 5 a 10 l
- Dávkování 20–100 ml
- Možnost nastavení pomocí ovládací myčky nádobí

| Produktové zařazení | |
|------------------------------------|---------|
| Myčky s přívodem čerstvé vody | • |
| Tankové myčky | • |
| Tankové myčky, průchozí | • |
| Zařazení přístroje | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| Produktová kategorie | |
| Externí dávkovací systém | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Plast |
| Barva | Šedá |
| Rychlost čerpání v ml/60 s | 100 |
| Délka sací trubice v mm | 333 |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 1 |
| Nulový vodič | N |
| AC/DC | AC |
| Napětí ve V | 230-240 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Celkový příkon v kW | 0,02 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 0 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 0 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 0 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 295 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 250 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 420 |
| Hmotnost netto v kg | 2,60 |
| Hmotnost brutto v kg | 2,60 |