

DOS G 80 ProfiLine  
 Dávkovací čerpadlo  
 s indikací prázdného stavu pro autom. dávkování tekutých čisticích prostředků.



- Vhodné pro všechny myčky nádobí řady PG 8080-83 SCVi
- 333 mm mm sací trubice pro kanystry 5 a 10 l
- Dávkování až 55 Milliliter ml za minutu
- Možnost nastavení pomocí ovládací myčky nádobí

EAN: 4002515522943 / Číslo materiálu: 09971870 / Číslo starého materiálu: 67747030D

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Zařazení přístroje	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 Sci	•
PG 8133 SCVi	•
Produktová kategorie	
Externí dávkovací systém	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Rychlost čerpání v ml/60 s	55
Délka sací trubice v mm	333
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	200-230
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	0,01
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	139
Vnější rozměr, šířka netto v mm	115
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	114
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	480
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	160
Hmotnost netto v kg	2,80
Hmotnost brutto v kg	3,00