

DOS G 80 ProfiLine NER

Dávkovací čerpadlo pro kanystry 5–10 l

s indikací prázdného stavu pro autom. dávkování tekutých čisticích prostředků.



- Vhodné pro všechny myčky nádobí řady PG 8080-83 SCVi
- 333 mm mm sací trubice pro kanystry 5 a 10 l
- Dávkování až 55 Milliliter ml za minutu
- Možnost nastavení pomocí ovládání myčky nádobí
- Součástí dodávky jsou 4 víka pro různé velikosti kanystrů

EAN: 4002515522936 / Číslo materiálu: 09971980 / Číslo starého materiálu: 67747030NER

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Zařazení přístroje	
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
Produktová kategorie	
Externí dávkovací systém	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Rychlost čerpání v ml/60 s	55
Délka sací trubice v mm	333
Základní elektroinstalace	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	200-230
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	0,01
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	160
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	198
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	478
Hmotnost netto v kg	2,15
Hmotnost brutto v kg	2,52