

U 635-S

Koš

se šikmými držáky, pro zlepšené mytí a sušení 20 sklenic.



- 20 přihrádky, velikost přihrádek 113 mm x 90 mm mm
- Vybaveno nízkým horním rámem
- Výška 104/173/233, šířka 500 (vč. boků GN 530), hloubka 500 mm
- Včetně sady adaptérů, složené z krátkého a dlouhého adaptéru

EAN: 4002515673584 / Číslo materiálu: 10322530 / Číslo starého materiálu: 67663501D

| Produktové zařazení | |
|-------------------------------|---|
| Myčky s přívodem čerstvé vody | • |
| Tankové myčky | • |
| Tankové myčky, průchozí | • |
| Zařazení přístroje | |
| G 8066 | • |
| PG 8067 | • |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8165 | • |
| PG 8166 | • |
| PG 8169 | • |
| PG 8172 | • |
| PG 8172 Eco | • |
| PTD 901 | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| PTD 702 | • |
| PTD 703 | • |
| PTD 704 | • |

U 635-S

Koš

se šikmými držáky, pro zlepšené mytí a sušení 20 sklenic.



EAN: 4002515673584 / Číslo materiálu: 10322530 / Číslo starého materiálu: 67663501D

| Produktová kategorie | |
|------------------------------------|--------------|
| Koš na sklenice | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Plast |
| Barva | Modrá, Žlutá |
| Počet přihrádek | 20 |
| Šířka přihrádek v mm | 113 |
| Délka přihrádek v mm | 90 |
| Kapacita | |
| Sklenice výšky 110–140 mm [počet] | 20 |
| Sklenice výšky 175–200 mm [počet] | 20 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 233 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 500 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 500 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 135 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 540 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 540 |
| Hmotnost netto v kg | 3,00 |
| Hmotnost brutto v kg | 4,00 |