

PUR 98 D

Ostrovní odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



- Nadčasový design – nerezová výsuvná clona odsavače v šířce 898 mm
- Vysoký výkon – 650 m³/h na intenzivní stupeň
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- Bezpečnost a snadná údržba – Miele CleanCover
- Vhodné do každého obydlí – připraveno pro odtah i cirkulaci



EAN: 4002515712214 / Číslo materiálu: 10351380 / Číslo starého materiálu: 28410857D

Provedení a design	
Barva	Nerez
Provedení	
Ostrovní odsavač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUI 32
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 12-P
Komfort při obsluze	
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Intenzivní stupně	1
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok	51,8
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých)	3
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	4 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	500 lx
Barevná teplota světla v K	3000 Kelvin
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	280
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	330
Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m ³ /h) podle EN 61591	400
Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m ³ /h)	650
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	48,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	57,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	69,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	35,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	39,0

PUR 98 D

Ostrovní odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



EAN: 4002515712214 / Číslo materiálu: 10351380 / Číslo starého materiálu: 28410857D

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 51,0

Cirkulace

Výkon odtahu vzduchu stupně 1 (m³/h) podle EN 61591 190

Výkon odtahu vzduchu stupně 2 (m³/h) podle EN 61591 270

Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591 330

Výkon odtahu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591 460

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 57,0

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 62,0

Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 66,0

Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 73,0

Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 40,0

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 45,0

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 49,0

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 56,0

Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání •

Technické údaje

Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum 690

Šířka těla odsavače v mm 898

Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum 990

Výška těla odsavače v mm 70

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum 750

Hloubka těla odsavače v mm 598

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum 1060

Hmotnost netto v kg 34,0

Pevné připojení •

Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm 450

Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm 650

Počet fází 1

Celkový příkon v kW 0,23

Napětí ve V 230

Jištění v A 10

Frekvence v Hz 50

Montážní pokyny

Připojení odtahu nahoru •

Průměr odtahového hrdla v mm 150

Teleskopický komín •

Dodávané příslušenství

Zpětná klapka •

Příslušenství k dokoupení

Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr DKF 12-R

PUR 98 D


Ostrovní odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.

PUR 98 D

Ostrovní odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D,
DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)