

KWT 6834 SGS

Volně stojící vinotéka

se systémem FlexiFrame a SommelierSet pro perfektní přípravu.



- Paralelní skladování vína v samostatných teplotních zónách
- Žádné pachy v chladničce díky filtru Active AirClean
- Váš archiv vín dokonale vynikne díky LED osvětlení
- Optim. ochrana vína díky filtru UV v tón. skleněné čelní stěně
- Perfektní požitek se sadou SommelierSet



EAN: 4002515716670 / Číslo materiálu: 10409090 / Číslo starého materiálu: 36683400EU2

Kategorie přístrojů	
Vinotéka	•
Provedení	
Volně stojící přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Design	
Barva opláštění	Nerez
Osvětlení zóny pro víno	LED osvětlení
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKM 3100 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Počet dřevěných roštů	13
Počet roštů FlexiFrame	10
SommelierSet	•
NoteBoard	Ano
Prezentér lahví	•
Řídicí jednotka	
Koncepce ovládání	TouchControl
Možnost vypnout chladicí část	Ne
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Počet teplotních zón	3
Minimálně nastavitelný rozsah teplot ve °C	5
Maximálně nastavitelný rozsah teplot ve °C	20
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	G
Roční spotřeba energie v kWh	205,50
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,56
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
Technické údaje	
Šířka přístroje v mm	700
Výška přístroje v mm	1920
Hloubka přístroje v mm	746
Hmotnost v kg	144,0
Klimatická třída	SN-ST
Chladicí zóna v l	503
Zóna pro víno v litrech	503
Celkový užitečný objem v l	503
Počet lahví na víno o objemu 0,75 l	178 lahví
Doba skladování při poruše v h	0
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	35
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1500

KWT 6834 SGS

Volně stojící vinotéka

se systémem FlexiFrame a SommelierSet pro perfektní přípravu.




EAN: 4002515716670 / Číslo materiálu: 10409090 / Číslo starého materiálu: 36683400EU2

Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,8
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Filtr Active AirClean	•


## KWT 6834 SGS

Volně stojící vinotéka


se systémem FlexiFrame a SommelierSet pro perfektní přípravu.



KWT6831SG, KWT6832SGS, KWT6833SG,  
KWT6834SGS (Installation drawings)



KWT6831SG, KWT6832SGS, KWT6833SG,  
KWT6834SGS (Installation drawings)



KWT6831SG, KWT6833SG, KWT6832SGS,  
KWT6834SGS (Installation drawings)