

DA 2360

Vestavný plošný odsávač par
s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



- Individuální design kuchyně – úplná integrace o šířce 584 mm 584 mm
- Prostorově úsporné – do úzkých horních skříněk od hloubky 30 cm
- Vysoký výkon – 600 m³/h na intenzivní stupeň
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- Bezpečnost a snadná údržba – Miele CleanCover



EAN: 4002515778272 / Číslo materiálu: 10451550 / Číslo starého materiálu: 28236055D

Provedení	
Vestavný plošný odsavač par	•
Provedení a design	
Barva přístroje	Nerez
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 19-P
Komfort při obsluze	
Elektronické ovládání	•
Obsluha	Tlačítka s LED
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Intenzivní stupeň	1
Hospodárnost a udržitelnost	
Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok	49,1
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Stupeň odloučení tuků	B
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých)	1
Osvětlení	
Počet x W	2 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	350 lx
Barevná teplota světla v K	3000 Kelvin
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	250
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	300
Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m ³ /h) podle EN 61591	360
Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m ³ /h) podle EN 61591	600
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	47,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	48,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	52,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	64,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0

DA 2360

Vestavný plošný odsávač par
s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.




EAN: 4002515778272 / Číslo materiálu: 10451550 / Číslo starého materiálu: 28236055D

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 50,0

Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	190
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	250
Výkon odvodu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591	320
Výkon odvodu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591	500
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	60,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	72,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	45,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	57,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	584
Výška těla odsavače v mm	63
Hloubka těla odsavače v mm	297
Hmotnost netto v kg	11,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Počet fází	1
Celkový příkon v kW	0,22
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odvodu nahoru	•
Připojení odvodu dozadu	•
Průměr odvodového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•

DA 2360

Vestavný plošný odsávač par
s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



DA 2360 (Installation drawing)