

PKF-RO

Aktivní uhlíkový filtr

pro ochranu membrán zařízení reverzní osmózy.

EAN: 4002515802236 / Číslo materiálu: 10554690 / Číslo starého materiálu: 67809801D



- Odstraňuje chuťové látky, pachové látky, zakalení a chlor
- Rozsah průtoku: 0–300 l/h
- Pracovní tlak: 1–6 barů. Max. pokles tlaku: 40 kPa
- Teplota vody: 4–35 °C
- maximální životnost: 1 rok nebo 40 m³ přefiltrované vody

Produktové zařazení	
Tankové myčky	•
Zařazení přístroje	
PG 8164	•
PG 8165	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	271
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	300
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	95
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	100
Průměr v mm	87
Hmotnost netto v kg	0,62
Hmotnost brutto v kg	0,71