

DOS G 80 ProfiLine Flex

Dávkovací čerpadlo

s indikací prázdného stavu pro autom. dávkování tekutých čisticích prostředků.



- pro kanystry na média do výšky 340 mm (po otvor kanystru)
- Dávkování až 55 Milliliter ml za minutu
- Možnost nastavení pomocí ovládání myčky nádobí
- flexibilní uzávěr (pro závit DIN 50 a 51)
- min. průměr otvoru kanystru 31 mm

EAN: 4002516330608 / Číslo materiálu: 10730840 / Číslo starého materiálu: 67747050D

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Zařazení přístroje	
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 SCi	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 100 (SmartBiz)	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 SCi XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
Produktová kategorie	
Externí dávkovací systém	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Rychlost čerpání v ml/60 s	55
Délka sací trubice v mm	352
Délka dávkovací hadice až k nasávací trubici v mm	1800
Délka dávkovací hadice od přístroje až k dávkovacímu modulu v mm	2850
Délka připojovacího kabelu k přístroji v mm	2800
Minimální šířka otvoru kanystru v mm	31
Maximální šířka otvoru kanystru v mm	60
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	200-230
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	0,01
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	114
Vnější rozměr, šířka netto v mm	115
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	139
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200

DOS G 80 ProfiLine Flex

Dávkovací čerpadlo

s indikací prázdného stavu pro autom. dávkování tekutých čisticích prostředků.

EAN: 4002516330608 / Číslo materiálu: 10730840 / Číslo starého materiálu: 67747050D



Vnější rozměr, šířka brutto v mm	480
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	150
Hmotnost netto v kg	2,09
Hmotnost brutto v kg	2,29