

KWT 6422 iG

Vestavná vinotéka

se systémy FlexiFrame a Push2Open pro náročné milovníky dobrého vína.



- Nejflexibilnější uskladnění větších láhví vína díky FlexiFrame
- Perfektní design pro kuchyně bez madel – Push2open
- Paralelní skladování vína v samostatných teplotních zónách
- Žádné pachy v chladničce díky filtru Active AirClean
- Váš archiv vín dokonale vynikne díky LED osvětlení



EAN: 4002515897997 / Číslo materiálu: 10737480 / Číslo starého materiálu: 36642220EU1

Kategorie přístrojů	
Vinotéka	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Možnost kombinace Side-by-Side	•
Design	
Barva čelní stěny	Obsidian černý (sklo)
Osvětlení zóny pro víno	LED osvětlení
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Potřebné příslušenství k dokoupení	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Snadné otevírání dvířek	Push2open
Systém Silence	•
Počet dřevěných roštů	2
Materiál dřevěných roštů	Buk
Počet roštů FlexiFrame	2
NoteBoard	Ano
3D prezentační rošt	•
Uložení s minimálními vibracemi	•
Řídicí jednotka	
Koncepce ovládání	TouchControl
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
Počet teplotních zón	2
Minimálně nastavitelný rozsah teplot ve °C	5
Maximálně nastavitelný rozsah teplot ve °C	20
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	G
Roční spotřeba energie v kWh	151,48
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,41
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	570
Minimální výška výklenku v mm	874
Maximální výška výklenku v mm	890
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	909
Hloubka přístroje v mm	572
Hmotnost v kg	53,0

KWT 6422 iG

Vestavná vinotéka

se systémy FlexiFrame a Push2Open pro náročné milovníky dobrého vína.




EAN: 4002515897997 / Číslo materiálu: 10737480 / Číslo starého materiálu: 36642220EU1

Klimatická třída	SN
Chladicí zóna v l	104
Zóna pro víno v litrech	104
Celkový užitečný objem v l	104
Počet lahví na víno o objemu 0,75 l	33 lahví
Doba skladování při poruše v h	0
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	32
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1000
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Dodávané příslušenství	
Filtr Active AirClean	•


KWT 6422 iG

Vestavná vinotéka


se systémy FlexiFrame a Push2Open pro náročné milovníky dobrého vína.




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw



KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view




ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw




KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)


KWT 6422 iG

Vestavná vinotéka

se systémy FlexiFrame a Push2Open pro náročné milovníky dobrého vína.



ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw