

DA 4298 W Puristic Plus

Nástěnný odsávač par
s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



- Nadčasový design – nerezový kryt odsávače o šířce 898 mm 898 mm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 630 m³/h 630 m³/h na intenzivní výkonový stupeň
- Příjemně tiché – balíček Miele Silence
- Bezpečnost a snadná údržba – Miele CleanCover

A++

EAN: 4002515935798 / Číslo materiálu: 10749580 / Číslo starého materiálu: 28429850D

Provedení	
Nástěnný odsavač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	s možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUW 20
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 12-P
Design	
Barva	Nerez
Možnost provedení v barvě RAL	•
Individuální přizpůsobení podle přání zákazníka	•
Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení	•
Možnost variabilní šířky jako zvláštního provedení	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Aplikace Miele@mobile	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Akustický balíček Silence	•
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
Roční spotřeba energie v kWh/rok	26,7
System řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	26,7
ECO balíček	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	3
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	3 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	670 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	190

DA 4298 W Puristic Plus

Nástěnný odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



EAN: 4002515935798 / Číslo materiálu: 10749580 / Číslo starého materiálu: 28429850D

Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	290
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	390
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	630
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	36,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	52,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	21,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	37,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	110
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	185
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	315
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h) dle EN 61591	460
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	73,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	58,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm	685–1005
Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm	815–1135
Šířka těla odsavače v mm	898
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	685
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	1005
Výška těla odsavače v mm	62
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	815
Hloubka těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1135
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Hmotnost netto v kg	25,0

DA 4298 W Puristic Plus

Nástěnný odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.




EAN: 4002515935798 / Číslo materiálu: 10749580 / Číslo starého materiálu: 28429850D

Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Celkový příkon v kW	0,08
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Připojení odtahu nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi	recommandé
Dodávané příslušenství	
Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm	•
Zpětná klapka	•
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DKF 12-R

DA 4298 W Puristic Plus

Nástěnný odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



DA 4298 (Installation drawing)