

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Nástěnný odsávač par  
s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



- Rodinný design – přizpůsobený vestavným přístrojům Miele
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 640 m<sup>3</sup>/h 640 m<sup>3</sup>/h na intenzivní výkonový stupeň
- Úspora energie a tichý provoz – výkonný ECO motor
- Příjemně tichý – balíček Miele Silence

**A++**

EAN: 4002515935996 / Číslo materiálu: 10749650 / Číslo starého materiálu: 28669850D

<b>Provedení</b>	
Nástěnný odsavač par	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	s možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUW 20
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 12-P
<b>Design</b>	
Barva	Nerez
Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Dotykové ovládání	•
Aplikace Miele@mobile	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Akustický balíček Silence	•
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
Roční spotřeba energie v kWh/rok	24,6
System řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	24,6
ECO balíček	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
<b>Komfort při údržbě</b>	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	3
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	3 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	670 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	200
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	300
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	400

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Nástěnný odsávač par  
s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



EAN: 4002515935996 / Číslo materiálu: 10749650 / Číslo starého materiálu: 28669850D

Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h)	640
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	36,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	44,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	52,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	63,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	21,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	37,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
<b>Cirkulace</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	110
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	185
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	315
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	460
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	63,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	72,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
<b>Technické údaje</b>	
Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm	710–1030
Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm	840–1160
Šířka těla odsavače v mm	898
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	710
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	1030
Výška těla odsavače v mm	85
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	840
Hloubka těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1160
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Hmotnost netto v kg	26,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Nástěnný odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.




EAN: 4002515935996 / Číslo materiálu: 10749650 / Číslo starého materiálu: 28669850D

Ochranná zástrčka	•
Celkový příkon v kW	0,08
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
<b>Montážní pokyny</b>	
Připojení odtahu nahoru	•
Připojení odtahu nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi	recommandé
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm	•
Zpětná klapka	•
<b>Příslušenství k dokoupení</b>	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Nástěnný odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)