

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovni odsavač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



- Rodinný design – přizpůsobený vestavným přístrojům Miele
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 730 m³/h na intenzivní stupeň
- Úspora energie a tichý provoz – výkonný ECO motor
- Příjemně tiché – balíček Miele Silence

A++

EAN: 4002515936979 / Číslo materiálu: 10750470 / Číslo starého materiálu: 28669845D

| | |
|---|----------------------|
| Provedení | |
| Ostrovni odsavač par | • |
| Provozní způsoby | |
| Způsob vedení vzduchu | S možností přestavby |
| Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení | DUI 32 |
| Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení | DKF 12-P |
| Design | |
| Barva | Obsidian černá |
| Komfort při obsluze | |
| Propojení s Miele@home | • |
| Automatická funkce Con@ctivity | • |
| Elektronické ovládání | • |
| Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně) | 3 |
| Dotykové ovládání | • |
| Aplikace Miele@mobile | • |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně | • |
| Doběh 5/15 min | • |
| Indikace nasycení tukových filtrů | • |
| Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů | • |
| Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů | • |
| Akustický balíček Silence | • |
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 32,1 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A++ |
| ECO motor | • |
| Systém řízení výkonu | • |
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 32,1 |
| Třída účinnosti proudění kapalin | A |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků | A |
| Filtrační systém | |
| Počet nerezových tukových filtrů (10vrstevých) vhodných k mytí v myčce nádobí | 3 |
| Osvětlení | |
| LED | • |
| Počet x W | 4 x 3 W |
| Intenzita osvětlení v lx | 820 lx |
| Barevná teplota světla v K | 3500 Kelvin |
| Tlumené osvětlení | • |
| Ventilátor | |
| Oboustranně odsávací ventilátor | • |
| Stejnoseměrný motor (motor DC) | • |
| Odtah | |
| Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591 | 200 |
| Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591 | 320 |
| Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591 | 450 |
| Výkon intenzivního stupně (m ³ /h) | 730 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 35,0 |

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



EAN: 4002515936979 / Číslo materiálu: 10750470 / Číslo starého materiálu: 28669845D

| | |
|---|------|
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 44,0 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 53,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 65,0 |
| Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) | 20,0 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 29,0 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 38,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Cirkulace | |
| Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591 | 115 |
| Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591 | 210 |
| Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591 | 330 |
| Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591 | 480 |
| Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 45,0 |
| Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 55,0 |
| Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 64,0 |
| Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3 | 73,0 |
| Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 30,0 |
| Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 40,0 |
| Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 49,0 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13 | 58,0 |
| Bezpečnost | |
| Bezpečnostní vypínání | • |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG) | • |
| Technické údaje | |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum | 705 |
| Šířka těla odsavače v mm | 898 |
| Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum | 1005 |
| Výška těla odsavače v mm | 85 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum | 765 |
| Hloubka těla odsavače v mm | 598 |
| Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum | 1075 |
| Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm | 450 |
| Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm | 650 |
| Hmotnost netto v kg | 35,0 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 0,0 |
| Pevné připojení | • |
| Celkový příkon v kW | 0,11 |
| Napětí ve V | 230 |
| Jištění v A | 10 |
| Počet fází | 1 |
| Frekvence v Hz | 50 |

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



EAN: 4002515936979 / Číslo materiálu: 10750470 / Číslo starého materiálu: 28669845D

Montážní pokyny

Připojení odvodu nahoru

•

Průměr odtažového hrdla v mm

150

Teleskopický komín

•

Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi

recommandé

Dodávané příslušenství

Zpětná klapka

•

Příslušenství k dokoupení

Aktivní uhlíkový filtr

Nein


Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr

DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)