

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovni odsavač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



- Rodinný design – přizpůsobený vestavným přístrojům Miele
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 730 m³/h 730 m³/h na intenzivní výkonový stupeň
- Úspora energie a tichý provoz – výkonný ECO motor
- Příjemně tiché – balíček Miele Silence

A++

EAN: 4002515937006 / Číslo materiálu: 10750490 / Číslo starého materiálu: 28669855D

Provedení	
Ostrovni odsavač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	s možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUI 32
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF12-1
Design	
Barva	Nerez
Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi)	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Dotykové ovládání	•
Aplikace Miele@mobile	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Akustický balíček Silence	•
Hospodárnost a trvalá udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
Roční spotřeba energie v kWh/rok	32,1
System řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	32,1
ECO balíček	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	3
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	4 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	820 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	200
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	320
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	450

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



EAN: 4002515937006 / Číslo materiálu: 10750490 / Číslo starého materiálu: 28669855D

Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	730
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	35,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	44,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	65,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	20,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	50,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	115
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	210
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	330
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h) dle EN 61591	480
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	55,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	73,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	58,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	898
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	705
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	1005
Výška těla odsavače v mm	85
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	765
Hloubka těla odsavače v mm	598
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1075
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Hmotnost netto v kg	35,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	0,0
Pevné připojení	•
Celkový příkon v kW	0,11
Napětí ve V	230
Jištění v A	10

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.




EAN: 4002515937006 / Číslo materiálu: 10750490 / Číslo starého materiálu: 28669855D

Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi	recommandé
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)