

## DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovni odsavač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



- Rodinný design – přizpůsobený vestavným přístrojům Miele
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 730 m<sup>3</sup>/h na intenzivní stupěň
- Úspora energie a tichý provoz – výkonný ECO motor
- Příjemně tiché – balíček Miele Silence



EAN: 4002515937006 / Číslo materiálu: 10750490 /

Číslo starého materiálu: 28669855D

<b>Všeobecné údaje</b>	
Označení modelu	DA 6698 D Puristic Version 6000
Číslo materiálu výrobce	10750490
Číslo EAN	4002515937006
Marketingová třída	Diamond
<b>Provedení</b>	
Ostrovni odsavač par	•
<b>Provedení a design</b>	
Barva	Nerez
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení	DUI 32
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 12-P
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Dotyková tlačítka	•
Obsluha	Dotykové ovládání na skle
Aplikace Miele@mobile	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Doběh 5/15 min	•
Intenzivní stupně	1
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Akustický balíček Silence	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok	32,1
Stupeň odloučení tuků	A
ECO motor (stejnoseměrný motor)	•
Systém řízení výkonu	•
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
<b>Filtrační systém</b>	
Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstevých)	3
<b>Osvětlení</b>	
Počet x W	4 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	820 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	200

## DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



EAN: 4002515937006 / Číslo materiálu: 10750490 /

Číslo starého materiálu: 28669855D

Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	320
Výkon odvodu vzduchu stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	450
Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	730
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	35,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	44,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	53,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	65,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	20,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	50,0
<b>Cirkulace</b>	
Výkon odvodu vzduchu stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	115
Výkon odvodu vzduchu stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	210
Výkon odvodu vzduchu stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	330
Výkon odvodu vzduchu intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) podle EN 61591	480
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	55,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	73,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	49,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	58,0
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
<b>Technické údaje</b>	
Šířka těla odsavače v mm	898
Celková výška odsavače při odvodu a externím provedení v mm, minimum	705
Celková výška odsavače při odvodu a externím provedení v mm, maximum	1005
Výška těla odsavače v mm	85
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	765
Hloubka těla odsavače v mm	598
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1075
Hmotnost netto v kg	35,0
Pevné připojení	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



EAN: 4002515937006 / Číslo materiálu: 10750490 /

Číslo starého materiálu: 28669855D

Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Počet fází	1
Celkový příkon v kW	0,11
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
<b>Montážní pokyny</b>	
Připojení odtahu nahoru	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi	recommandé
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Zpětná klapka	•

