

DA 6708 D Aura Edition 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



- Rodinný design – přizpůsobený vestavným přístrojům Miele
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 620 m³/h na intenzivní stupeň
- Účinný – aktivní uhlíkový filtr NoSmell
- Užitečný – programovatelný ukazatel nasycení aktivního uhlíkového filtru

C

EAN: 4002515937075 / Číslo materiálu: 10755630 / Číslo starého materiálu: 28670845D

Provedení	
Ostrovní odsávač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	Cirkulace
Design	
Barva	Obsidian černá
Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Dotykové ovládání	•
Aplikace Miele@mobile	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	C
Roční spotřeba energie v kWh/rok	80,6
Třída účinnosti proudění kapalin	D
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	4 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	720 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Jednostranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	250
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	370
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	470
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	620
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	63,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	67,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0

DA 6708 D Aura Edition 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.




EAN: 4002515937075 / Číslo materiálu: 10755630 / Číslo starého materiálu: 28670845D

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	53,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	59,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	1000
Výška těla odsavače v mm	112
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	500
Hloubka těla odsavače v mm	700
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1500
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Hmotnost netto v kg	33,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,8
Pevné připojení	•
Celkový příkon v kW	0,15
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Montážní šablona	•
Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi	recommandé
Dodávané příslušenství	
Aktivní uhlíkový filtr	•
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr	Ja
Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DKF 21-R

DA 6708 D Aura Edition 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



DA 6708 D (Installation drawing)