

## DA 6708 D Aura Edition 6000

### Ostrovni odsavač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



- Rodinný design – přizpůsobený vestavným přístrojům Miele
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 620 m<sup>3</sup>/h na intenzivní stupeň
- Účinný – aktivní uhlíkový filtr NoSmell
- Užitečný – programovatelný ukazatel nasycení aktivního uhlíkového filtru

C

EAN: 4002515937075 / Číslo materiálu: 10755630 / Číslo starého materiálu: 28670845D

<b>Provedení</b>	
Ostrovni odsavač par	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	Cirkulace
<b>Design</b>	
Barva	Obsidian černá
Možnost variabilní výšky jako zvláštního provedení	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Dotykové ovládání	•
Aplikace Miele@mobile	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	C
Roční spotřeba energie v kWh/rok	80,6
Třída účinnosti proudění kapalin	D
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	B
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	4 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	720 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
<b>Ventilátor</b>	
Jednostranně odsávací ventilátor	•
Střídavý motor (motor AC)	•
<b>Cirkulace</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	250
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	370
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	470
Výkon intenzivního stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	620
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	63,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	67,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0

DA 6708 D Aura Edition 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



EAN: 4002515937075 / Číslo materiálu: 10755630 / Číslo starého materiálu: 28670845D

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
---	------

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	53,0
---	------

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	59,0
--	------

#### Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání	•
-----------------------	---

Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
-------------------------------------	---

#### Technické údaje

Šířka těla odsavače v mm	1000
--------------------------	------

Výška těla odsavače v mm	112
--------------------------	-----

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	500
--	-----

Hloubka těla odsavače v mm	700
----------------------------	-----

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	1500
--	------

Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
---	-----

Hmotnost netto v kg	33,0
---------------------	------

Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,8
--	-----

Pevné připojení	•
-----------------	---

Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
---	-----

Celkový příkon v kW	0,15
---------------------	------

Napětí ve V	230
-------------	-----

Jištění v A	10
-------------	----

Počet fází	1
------------	---

Frekvence v Hz	50
----------------	----

#### Montážní pokyny

Montážní šablona	•
------------------	---

Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi	recommandé
--	------------

#### Dodávané příslušenství

Aktivní uhlíkový filtr	•
------------------------	---

#### Příslušenství k dokoupení


Aktivní uhlíkový filtr	Ja
------------------------	----

Regenerovatelný aktivní uhlíkový filtr	DKF 21-R
--	----------

DA 6708 D Aura Edition 6000

Ostrovní odsávač par

s energeticky úsporným LED osvětlením a dotykovým ovládáním pro snadnou obsluhu.



DA 6708 D (Installation drawing)