

## DA 4248 V D Puristic Varia

### Ostrovní odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



- Nadčasový design – nerezová výsuvná clona odsavače v šířce 1198 mm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Vždy optimální výška – motorické nastavení výšky
- Vysoký výkon – 675 m<sup>3</sup>/h na intenzivní stupeň
- Příjemně tiché – balíček Miele Silence

**A+**

EAN: 4002515945506 / Číslo materiálu: 10767370 / Číslo starého materiálu: 28424855D

<b>Provedení</b>	
Ostrovní odsávač par	•
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	Odtah
<b>Design</b>	
Barva	Nerez
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce	Con@ctivity 3,0
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Aplikace Miele@mobile	•
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Akustický balíček Silence	•
Hood in motion	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Roční spotřeba energie v kWh/rok	30,8
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
ECO motor	•
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	30,8
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstevých) vhodných k mytí v myčce nádobí	6
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	4 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	600 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	180
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	290
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	420
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h)	675
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	39,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	49,0

## DA 4248 V D Puristic Varia

Ostrovní odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.




EAN: 4002515945506 / Číslo materiálu: 10767370 / Číslo starého materiálu: 28424855D

Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	58,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	70,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	24,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	43,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	55,0
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní vypínání	•
<b>Technické údaje</b>	
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	755
Šířka těla odsavače v mm	1198
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	1045
Výška těla odsavače v mm	70
Hloubka těla odsavače v mm	698
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Hmotnost netto v kg	45,0
Pevné připojení	•
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Celkový příkon v kW	0,29
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
<b>Montážní pokyny</b>	
Připojení odtahu nahoru	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi	recommandé
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Zpětná klapka	•
<b>Příslušenství k dokoupení</b>	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein

DA 4248 V D Puristic Varia

Ostrovní odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



DA 4248 VD (Installation drawing)