

DA 4248 V D Puristic Varia

Ostrovní odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



- Nadčasový design – nerezová výsuvná clona odsavače v šířce 1198 mm
- jedinečný komfort při obsluze – Con@ctivity
- Vždy optimální výška – motorické nastavení výšky
- Vysoký výkon – 675 m³/h na intenzivní stupeň
- Příjemně tiché – balíček Miele Silence

A+

EAN: 4002515945506 / Číslo materiálu: 10767370 / Číslo starého materiálu: 28424855D

Provedení	
Ostrovní odsavač par	•
Barva přístroje	Nerez
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	Odtah
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce	Con@ctivity 3,0
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
Aplikace Miele@mobile	•
Intenzivní stupeň	1
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Akustický balíček Silence	•
Hood in motion	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Roční spotřeba energie v kWh/rok	30,8
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
ECO motor	•
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	30,8
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Komfort při údržbě	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	6
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	4 x 3 W
Intenzita osvětlení v lx	600 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	180
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	290
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	420

DA 4248 V D Puristic Varia

Ostrovní odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.




EAN: 4002515945506 / Číslo materiálu: 10767370 / Číslo starého materiálu: 28424855D

Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	675
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	39,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	49,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	58,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	70,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	24,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	43,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	55,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	755
Šířka těla odsavače v mm	1198
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	1045
Výška těla odsavače v mm	70
Hloubka těla odsavače v mm	698
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Hmotnost netto v kg	45,0
Pevné připojení	•
Celkový příkon v kW	0,29
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Kombinace s varnou deskou Miele podporující WiFi	recommandé
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•

DA 4248 V D Puristic Varia

Ostrovní odsávač par

s energet. úsporným LED osvětlením a tlačítky pro komfortní obsluhu.



DA 4248 VD (Installation drawing)