

M 500-2000 [G] LACO

Korytový mandl, plyn

s předním vstupem a výstupem prádla a pracovní šířkou 2000 mm.



- výkon 75.0 kg/h*, průměr válce 500 mm, pracovní šířka 2000 mm
- Přesně a přizpůsobitelně – flexibilní, laserově svařovaná koryta
- o 25 % vyšší výkon mandlu – patent. Air-Stream koryto (volitelně)
- Rovnoměrný ohřev koryta – modulační plynový hořák (volitelně)
- Rozmanité možnosti – volitelné vybavení přístroje

* Při 50 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.

EAN: 4002515961605 / Číslo materiálu: 10817530 / Číslo starého materiálu: 53502036D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Přední plnění a výdej
Možnost umístění ke stěně	•
Řada	Professional
Vnější opláštění	Ocelově šedá
Průměr válce v mm	500
Pracovní šířka v mm	2000
Materiál koryta	Ocel (LACO)
Spodní ovinutí mandlu	Lamelové ovinutí (volba), Ovinutí kruhovými pružinami
Potah mandlu	Aramidová jehlová plst' (volitelně), Polyesterová jehlová plst'
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro nemocnice	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon mandlu při 50 % zbytkové vlhkosti v kg/h	75,0
Testované provozní hodiny	20000
Řídicí jednotka	
Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	1,5
Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	5,5
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Plyn
Elektrická přípojka	3N AC 380-420V 50HZ
Topný výkon ohřevu plynem v kW	35,00
Celkový příkon v kW	3,19
Jištění v A	16
Speciální napětí (volitelně)	•
Teplonosné médium	
Olejevé oběhové čerpadlo	•
Obsah oleje v l	50
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	1265
Vnější rozměr, šířka v mm	2840
Vnější rozměr, hloubka v mm	1125
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1400
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	3200
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1400
Hmotnost netto v kg	1200
Hmotnost brutto v kg	1230
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	70 dB(A) re 20 µPa
Vybavení	
Olejevý hořák (volitelně)	•
Sada pro kapalný plyn LPG (volitelně)	•
Trojcestný ventil (volitelně)	•

M 500-2000 [G] LACO

Korytový mandl, plyn

s předním vstupem a výstupem prádla a pracovní šířkou 2000 mm.



EAN: 4002515961605 / Číslo materiálu: 10817530 / Číslo starého materiálu: 53502036D

Prodloužený odběrový stůl (volitelně)	•
Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů	•
Nožní spínání (volitelně)	•
Hlubší vkládací stůl (volitelně)	•
Easy-Clamp automatické vkládání svorkami (volitelně)	•
Snímače prádla	•
Odkládací vana	•
Poklop	•
Funkce pauzy	•
Rozšířená rychlost mandlu (volitelně)	•
Flexibilní koryto svařované laserem	•
Air-Stream koryto (volitelně)	•
Nouzový vypínač	•
Regulovatelná odtahová klapka (volitelně)	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Inkasní přístroj (volitelně)	•
Vkládací stroj (volitelně)	•
Skládání (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•