

M 500-1750 [EL] LACO

Korytový mandl, elektrický

s předním vstupem a výstupem prádla a pracovní šířkou 1750 mm.



- výkon 65.0 kg/h*, průměr válce 500 mm, pracovní šířka 1750 mm
- Přesně a přizpůsobitelně – flexibilní, laserově svařovaná koryta
- Rozmanité možnosti – volitelné vybavení přístroje
- o 25 % vyšší výkon mandlu – patent. Air-Stream koryto (volitelně)
- Rovnoměrný ohřev koryta – efektivní systém cirkulace oleje

* Při 50 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.


EAN: 4002515961759 / Číslo materiálu: 10817590 / Číslo starého materiálu: 53501806D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Přední plnění a výdej
Možnost umístění ke stěně	•
Řada	Professional
Vnější opláštění	Ocelově šedá
Průměr válce v mm	500
Pracovní šířka v mm	1750
Materiál koryta	Ocel (LACO)
Spodní ovinutí mandlu	Lamelové ovinutí (volba), Ovinutí kruhovými pružinami
Potah mandlu	Aramidová jehlová plst' (volitelně), Polyesterová jehlová plst'
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro nemocnice	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon mandlu při 50 % zbytkové vlhkosti v kg/h	65,0
Řídicí jednotka	
Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	1,5
Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	5,5
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 380-420V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	30,00
Celkový příkon v kW	33,19
Jištění v A	50
Speciální napětí (volitelně)	•
Teplonosné médium	
Olejové oběhové čerpadlo	•
Obsah oleje v l	90
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	1265
Vnější rozměr, šířka v mm	2590
Vnější rozměr, hloubka v mm	1125
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1400
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	2900
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1400
Hmotnost netto v kg	1000
Hmotnost brutto v kg	1030
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	70 dB(A) re 20 µPa
Vybavení	
Prodloužený odběrový stůl (volitelně)	•
Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů	•
Nožní spínání (volitelně)	•
Hlubší vkládací stůl (volitelně)	•

M 500-1750 [EL] LACO

Korytový mandl, elektrický

s předním vstupem a výstupem prádla a pracovní šířkou 1750 mm.



EAN: 4002515961759 / Číslo materiálu: 10817590 / Číslo starého materiálu: 53501806D

Easy-Clamp automatické vkládání svorkami (volitelně)	•
Snímače prádla	•
Odkládací vana	•
Poklop	•
Funkce pauzy	•
Rozšířená rychlost mandlu (volitelně)	•
Flexibilní koryto svařované laserem	•
Air-Stream koryto (volitelně)	•
Nouzový vypínač	•
Regulovatelná odtahová klapka (volitelně)	•
Príslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Inkasní přístroj (volitelně)	•
Vkládací stroj (volitelně)	•
Skládání (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
TÜV	•
CSA	•