


D 500-3000 [G] LACO

Korytový mandl, plyn

se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 3000 mm.



- výkon 115.0 kg/h*, průměr válce 500 mm, pracovní šířka 3000 mm
- Rovnoměrný ohřev koryta – modulační plynový hořák (volitelně)
- Rozmanité možnosti – volitelné vybavení přístroje
- Přesně a přizpůsobitelně – flexibilní, laserově svařovaná koryta
- o 25 % vyšší výkon mandlu – patent. Air-Stream koryto (volitelně)

* Při 50 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.

EAN: 4002515962015 / Číslo materiálu: 10817780 / Číslo starého materiálu: 53503035D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Vkládání prádla z přední strany, výdej prádla na zadní straně
Řada	Professional
Vnější opláštění	Ocelově šedá
Průměr válce v mm	500
Pracovní šířka v mm	3000
Materiál koryta	Ocel (LACO)
Spodní ovinutí mandlu	Lamelové ovinutí (volba), Ovinutí kruhovými pružinami
Potah mandlu	Aramidová jehlová plst' (volitelně), Polyesterová jehlová plst'
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro nemocnice	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon mandlu při 50 % zbytkové vlhkosti v kg/h	115,0
Řídicí jednotka	
Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	1,5
Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	5,5
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Plyn
Elektrická přípojka	3N AC 380-420V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	0,00
Topný výkon ohřevu plynem v kW	52,00
Celkový příkon v kW	3,19
Jištění v A	16
Speciální napětí (volitelně)	•
Teplonosné médium	
Olejové oběhové čerpadlo	•
Obsah oleje v l	50
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	1245
Vnější rozměr, šířka v mm	3880
Vnější rozměr, hloubka v mm	1725
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1400
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	4200
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1600
Hmotnost netto v kg	1475
Hmotnost brutto v kg	1505
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	70 dB(A) re 20 µPa
Vybavení	
Olejový hořák (volitelně)	•
Sada pro kapalný plyn LPG (volitelně)	•

D 500-3000 [G] LACO

Korytový mandl, plyn

se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 3000 mm.



EAN: 4002515962015 / Číslo materiálu: 10817780 / Číslo starého materiálu: 53503035D

Trojcestný ventil (volitelně)	•
Prodloužený odběrový stůl (volitelně)	•
Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů	•
Nožní spínání (volitelně)	•
Hlubší vkládací stůl (volitelně)	•
Easy-Clamp automatické vkládání svorkami (volitelně)	•
Snímače prádla	•
Odkládací vana	•
Zpětné vedení prádla (volitelně)	•
Poklop	•
Funkce pauzy	•
Flexibilní koryto svařované laserem	•
Air-Stream koryto (volitelně)	•
Regulovatelná odtahová klapka (volitelně)	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Inkasní přístroj (volitelně)	•
Vkládací stroj (volitelně)	•
Skládání (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•