

LAC/SUCTION

Regulovatelná odtahová klapka
pro nastavení funkce odsávání vodních par.



- Zlepšení klimatu v místnosti díky optimálnímu odtahu par
- Možnost regulace obsluhou kdykoliv
- Vhodné pro D 500 a M 500

EAN: 4002515962176 / Číslo materiálu: 10817960 / Číslo starého materiálu: 59535001D

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	250
Vnější rozměr, šířka netto v mm	150
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	150
Vnější rozměr, výška brutto v mm	250
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	150
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	150
Hmotnost netto [kg]	2,00
Hmotnost brutto v kg	2,00