

LAC/SPEED500

Rozšířená rychlost mandlu

pro větší výkon – rychlost válců až 12 m za minutu.

SPEED



- Nastavení rychlosti mezi 1,5 a 12 m/min.
- Vhodné pro D 500 a M 500

EAN: 4002515962206 / Číslo materiálu: 10818000 / Číslo starého materiálu: 59535004D

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Rozměry a hmotnost	
Hmotnost netto [kg]	2,00
Hmotnost brutto v kg	2,00