


LAC/MURAAL/500

Zpětné vedení prádla

pro automatické zpětné vedení prádla na stranu vkládání.



- Nelze použít s prodlouženým vkládacím stolem
- Lze kdykoliv přepnout mezi výdejem prádla vepředu/vzadu
- Velmi vhodné zejména pro malé kusy textilií
- Obsluhu mandlu může provádět jedna osoba
- Vhodné pro D 500 až D 800

EAN: 4002515962282 / Číslo materiálu: 10818170 / Číslo starého materiálu: 59535011D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mandlování	•
<b>Zařazení přístroje/příslušenství</b>	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Zpětné vedení prádla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	200
Vnější rozměr, šířka netto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	50
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	50
Hmotnost netto [kg]	10,00
Hmotnost brutto v kg	10,00