

LAC/EASY240

Vkládání svorkami

pro automatizované vkládání až 240 textilií/h.



- Úspora nákladů díky částečné automatizaci vkládání prádla
- Napínání textilií při vkládání pro výsledky bez záhybů
- Vkládání malých kusů textilií je možné v několika řadách
- S ovládním PLC s barevným dotykovým displejem 5,7"
- K dispozici pro pracovní šířky 2000 až 3300 mm

EAN: 4002515962312 / Číslo materiálu: 10818200 / Číslo starého materiálu: 59535014D

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	350
Vnější rozměr, šířka netto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	150
Vnější rozměr, výška brutto v mm	350
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	150
Hmotnost netto [kg]	250,00
Hmotnost brutto v kg	250,00