

DU 900

Sušicí agregát, elektro

pro přístroje o šířce 90 cm a optimální vnitřní/vnější sušení mytých předmětů.



- S nasazovacím krytem, přívod vzduchu přes stropní instalaci
- Včetně 2 filtrů HEPA H14
- Optimální bezpečnost – filtr HEPA přímo před mycí komorou
- Výkon vzduchu 250 m³/hodina
- Životnost filtru HEPA: 1000 hodin

EAN: 4002515991763 / Číslo materiálu: 10880710 / Číslo starého materiálu: 69250004D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	845
Vnější rozměr, šířka netto v mm	845
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1045
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1000
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	845
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1200
Hmotnost netto v kg	115,00
Hmotnost brutto v kg	132,00