

DP [50Hz]

Vypouštěcí čerpadlo

k přestrojení přístroje s vypouštěcím ventilem na vypouštěcí čerpadlo.

EAN: 4002516024057 / Číslo materiálu: 10931330 / Číslo starého materiálu: 69240003D



- Pro instalace bez podlahové výpusti

| | |
|---|--------------------------|
| Produktové zařazení | |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Zařazení přístroje | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Nerez, Plast |
| Barva | Nerez, Černá, Bílá, Šedá |
| Oblasti použití | |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Standardní elektrické připojení | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 0 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 0 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 0 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 180 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 390 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 390 |
| Hmotnost netto v kg | 3,88 |
| Hmotnost brutto v kg | 5,73 |