

KM 2356-1

Plynová varná deska

s elektronickými funkcemi pro maximální bezpečnost a komfort při obsluze.



- Optimální ovládání jednou rukou – otočné voliče a QuickStart
- Moderní design – nerezová varná deska o šířce 888 mm 888 mm
- Mimořádně flexibilní – 5 hořáků včetně 1 Dual-woku
- Mimořádná bezpečnost – funkce GasStop&Restart
- Snadné čištění nosiče nádobí ComfortClean vhodné do myčky nádobí

EAN: 4002516127635 / Číslo materiálu: 10939210 / Číslo starého materiálu: 262356511

Druh ohřevu	
Druh ohřevu	Plyn
Provedení	
Nezávisle na sporáku	•
Design	
Litinové nosiče nádobí (matně černé, emailované)	•
Vyražené logo Miele	•
Nerezová varná deska	•
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	5
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vlevo
Druh	Úsporný hořák
Maximální výkon ve W	1000
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vlevo
Druh	Silný hořák
Maximální výkon ve W	2700
3. varná zóna/varná oblast	
Umístění	uprostřed
Druh	Dual-Wok hořák
Maximální výkon ve W	4500
4. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vpravo
Druh	Standardní hořák
Maximální výkon ve W	1700
5. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vpravo
Druh	Standardní hořák
Maximální výkon ve W	1700
Komfort při obsluze	
Ovládání otočnými voliči	•
QuickStart	•
Komfort při údržbě	
Nosiče nádobí vhodné k mytí v myčce nádobí	•
Bezpečnost	
GasStop a ReStart	•
Technické údaje	
Rozměry (v x š x h) v mm	105 x 888 x 508
Rozměry v mm (šířka)	888
Rozměry v mm (výška)	105
Rozměry v mm (hloubka)	508
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	862
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	490
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	101
Hmotnost v kg	20
Celkový příkon v kW	0,00
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0

KM 2356-1

Plynová varná deska

s elektronickými funkcemi pro maximální bezpečnost a komfort při obsluze.



EAN: 4002516127635 / Číslo materiálu: 10939210 / Číslo starého materiálu: 262356511

Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel	Ne
Držák na wok	•
Držák na malé nádoby	•

