

WWW980 WPS Passion

Pračka s předním plněním W1:

úsporný univerzální pomocník pro ty nejvyšší nároky.



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo
- úspora energie v té nejlepší třídě energetické účinnosti A
- M Touch – jednoduché ovládání poklepáním nebo posouváním
- SteamCare zkrátí čas žehlení až o 50 % a osvěží vaše oblečení
- ušetříte až 65 % nákladů na energie s doplňkovou
- přípojkou na teplou vodu



EAN: 4002516068617 / Číslo materiálu: 10991970 / Číslo starého materiálu: 11WV9806CZ

<b>Provedení</b>	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vpravo
<b>Konstrukce</b>	
Označení přístroje	W1 White Edition
Pračka s předním plněním	•
<b>Odstředování</b>	
Maximální počet otáček	1600
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
<b>Design</b>	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Alu-stříbrná s chromovaným kroužkem
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Dotykové ovládání
Displej	MTouch
<b>Čistící výkon</b>	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Funkce Skvrny	•
Testovaná protivirová hygiena	•
<b>Šetná péče o prádlo</b>	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Parní systém SteamCare	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zobrazení denního času	•
Indikace průběhu programu	•
Asistent praní	•
Informační texty	•
Oblíbené programy	•
Osvětlení bubnu	LED
MultiLingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
Indikace stupně naplnění a doporučení dávkování	•
AddLoad	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	49
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	48
Třída účinnosti odstředování	A

WWW980 WPS Passion

Pračka s předním plněním W1:

úsporný univerzální pomocník pro ty nejvyšší nároky.



EAN: 4002516068617 / Číslo materiálu: 10991970 / Číslo starého materiálu: 11WW9806CZ

Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	67
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	199
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v sířovém pohotovostním režimu ve W	0,70
Připojení na teplou vodu	•
EcoFeedback	•
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programy praní</b>	
QuickPowerWash	•
Automatika plus	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé prádlo	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Sportovní obuv	•
Pěřové přikrývky	•
Polštáře	•
Peří	•
Záclony	•
Bavlna hygiena	•
Osvěžení (pára)	•
Konečná úprava párou	•
Čištění přístroje	•
Bavlna se šípkou	•
Nové textilie	•
Pouze máchání	•
Škrobení	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
<b>Extra funkce praní</b>	
SingleWash	•
Krátký	•
Odmočení	•
Předepření	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Extra tichý	•
Vyhlazování párou	•

## WWW980 WPS Passion

Pračka s předním plněním W1:

úsporný univerzální pomocník pro ty nejvyšší nároky.




EAN: 4002516068617 / Číslo materiálu: 10991970 / Číslo starého materiálu: 11WW9806CZ

Předžehlení párou	•
Bzučák	•
AllergoWash	•
<b>Kvalita</b>	
Protizávaží z litiny	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém ochrany proti poškození vodou	Waterproof-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1077
Hmotnost v kg	98
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Výměna svítidel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
3 kapsle	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele	•
<b>Dostupné jazyky displeje</b>	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WWW980 WPS Passion

Pračka s předním plněním W1:


úsporný univerzální pomocník pro ty nejvyšší nároky.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm