

CM 7750 CoffeeSelect
Volně stojící kávovar
s CoffeeSelect a automatickým odvápněním pro maximální flexibilitu



- Perfektní požitek – CoffeeSelect
- Automatické odvápnění – AutoDescal
- Vždy čerstvě namletá káva – AromaticSystemFresh
- Současná příprava jedním stisknutím tlačítka – OneTouch for Two
- Nejsnadnější možná komunikace s přístrojem – WiFiConn@ct

EAN: 4002516071266 / Číslo materiálu: 11025330 / Číslo starého materiálu: 29775020A

Provedení a design	
Volně stojící kávovar s mlýnkem na kávu	•
Barva	Obsidian černá
Uživatelské výhody	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Příprava OneTouch	•
Příprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programovatelné uživatelské profily	10
Šetrný kuželový mlýnek	•
Nastavení stupně namletí	•
Možnost dalšího druhu kávy ve formě mleté kávy	•
Nastavitelné množství namletí	•
Nastavitelné množství vody	•
Nastavitelná teplota vody	•
Nastavitelné množství mléka	•
Nastavitelné množství mléčné pěny	•
Nastavitelné předspaření	•
TeaTimer	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	CM Touch
CupSensor	•
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, minimum	8,0
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, maximum	16,0
BrilliantLight	•
Expert mód	•
Vyhřívaná odkládací plocha	•
MultiLingua	•
Počet druhů zrnkové kávy	3
Počet zásobníků na zrnkovou kávu	3
Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g	150
Objem zásobníku na zrnkovou kávu B v g	210
Objem zásobníku na zrnkovou kávu C v g	180
Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	540
Objem zásobníku na vodu v l	2,2
Objem nádoby na mléko v l	0,7
Objem zásobníku na kávovou sedlinu v ks	16
Objem odkapávací misky v l	0,8
Snadno přístupné zásobníky	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Nastavitelný čas zapnutí	•
Nastavitelný čas vypnutí	•
Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu	•
Paměť denního času v hodinách	150
Nápojové speciality	
Nastavitelné množství nápoje v ml	25-250
Ristretto klasické	•

CM 7750 CoffeeSelect
Volně stojící kávovar
s CoffeeSelect a automatickým odvápňením pro maximální flexibilitu



EAN: 4002516071266 / Číslo materiálu: 11025330 / Číslo starého materiálu: 29775020A

Ristretto dvojité	•
Espresso klasické	•
Espresso dvojité	•
Káva klasická	•
Káva dvojitá	•
Caffè lungo klasické	•
Caffè lungo dvojité	•
Cappuccino klasické	•
Cappuccino dvojité	•
Latte macchiato klasické	•
Latte macchiato dvojité	•
Horké mléko klasické	•
Horké mléko dvojité	•
Mléčná pěna klasická	•
Mléčná pěna dvojitá	•
Espresso macchiato klasické	•
Espresso macchiato dvojité	•
Cappuccino italiano klasické	•
Cappuccino italiano dvojité	•
Flat white klasická	•
Flat white dvojitá	•
Café au lait klasické	•
Café au lait dvojité	•
Caffè latte klasické	•
Caffè latte dvojité	•
Caffè americano klasické	•
Long black klasická	•
Teplá voda klasická	•
Horká voda klasická	•
Černý čaj klasický	•
Bylinkový čaj klasický	•
Ovocný čaj klasický	•
Zelený čaj klasický	•
Konvice kávy	•
Konvice čaje	•
Hospodárnost a udržitelost	
Energeticky úsporný režim ECO	•
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,4
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,9
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Komfort při údržbě	
Automatické odvápňování	•
Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	•
Komfortní čisticí programy	•
Funkce automatického propláchnutí	•
ComfortClean	•

CM 7750 CoffeeSelect
Volně stojící kávovar
s CoffeeSelect a automatickým odvápňením pro maximální flexibilitu



EAN: 4002516071266 / Číslo materiálu: 11025330 / Číslo starého materiálu: 29775020A

Vyjímatelné rozvody mléka	•
Vyjímatelná spařovací jednotka	•
Bezpečnost	
Zablokování zprovoznění	•
Technické údaje	
Šířka přístroje v mm	311
Výška přístroje v mm	420
Hloubka přístroje v mm	445
Celkový příkon v kW	1,45
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,2
Dodávané příslušenství	
Skleněná nádoba na mléko	•
Odvápňovací kartuše	•
Čisticí tablety	•
Dostupné jazyky displeje	

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,