

D 600-3300 [EL] LACO

Korytový mandl, elektrický

se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 3300 mm.



- výkon 175.0 kg/h*, průměr válce 600 mm, pracovní šířka 3300 mm
- Přesně a přizpůsobitelně – flexibilní, laserově svařovaná koryta
- o 25 % vyšší výkon mandlu – patent. Air-Stream koryto (volitelně)
- Rovnoměrný ohřev koryta – efektivní systém cirkulace oleje
- Rozmanité možnosti – volitelné vybavení přístroje

* Při 50 % zbytkové vlhkosti – údaje o výkonu podle DIN 11902: skutečný dosažitelný výkon mandlu závisí na rámcových podmínkách, jako například na druhu prádla a zkušenostech obsluhujícího personálu.

EAN: 4002516076100 / Číslo materiálu: 11034770 / Číslo starého materiálu: 53603305D

Provedení a konstrukce	
Provedení	Vkládání prádla z přední strany, výdej prádla na zadní straně
Řada	Professional
Vnější opláštění	Ocelově šedá
Průměr válce v mm	600
Pracovní šířka v mm	3300
Materiál koryta	Ocel (LACO)
Spodní ovinutí mandlu	Lamelové ovinutí (volba), Ovinutí kruhovými pružinami
Potah mandlu	Aramidová jehlová plst' (volitelně), Polyesterová jehlová plst'
Použití	
Vhodné pro hotelnictví a gastronomii	•
Vhodné pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro nemocnice	•
Výkonové údaje	
Maximální výkon mandlu při 50 % zbytkové vlhkosti v kg/h	175,0
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	Otočný volič
Dotykový displej (volitelně)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	1,5
Maximální rychlost mandlu regulovatelná v m/min	6,5
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400-440V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	75,00
Celkový příkon v kW	79,22
Jištění v A	125
Speciální napětí (volitelně)	•
Teplonosné médium	
Olejové oběhové čerpadlo	•
Obsah oleje v l	100
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška v mm	1414
Vnější rozměr, šířka v mm	4275
Vnější rozměr, hloubka v mm	1945
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1514
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	4375
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1640
Hmotnost netto v kg	2900
Hmotnost brutto v kg	2930
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	70 dB(A) re 20 µPa

D 600-3300 [EL] LACO

Korytový mandl, elektrický

se zadním výstupem prádla a pracovní šířkou 3300 mm.



EAN: 4002516076100 / Číslo materiálu: 11034770 / Číslo starého materiálu: 53603305D

Vybavení

Prodloužený odběrový stůl (volitelně)	•
Automatická ochrana prstů/lišta na ochranu prstů	•
Nožní spínání (volitelně)	•
Perforované vkládací pásy s přísavnou funkcí (volitelně)	•
Synchronizované vkládací pásy (volitelně)	•
Hlubší vkládací stůl (volitelně)	•
Easy-Clamp automatické vkládání svorkami (volitelně)	•
Snímače prádla	•
Monitorování pomocí snímače (volitelně)	•
Odkládací vana	•
Zpětné vedení prádla (volitelně)	•
Poklop	•
Funkce pauzy	•
Rozšířená rychlost mandlu (volitelně)	•
Flexibilní koryto svařované laserem	•
Air-Stream koryto (volitelně)	•
Nouzový vypínač	•
Otočný volič pro dvě teploty (volitelně)	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Vkládací stroj (volitelně)	•
Skládání (volitelně)	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•