

LAC/NOMEX002

2 polohy NOMEX ovinutí z jehlové plsti
pro lepší výsledek mandlování u mandlů D 600 a M 800.



- Odolné horní vinutí válce
- Doporučujeme pro pracovní teploty nad 180 °C
- Doporučujeme pro tlak páry nad 10 barů
- Vhodné pro D 600 a D 800

EAN: 4002516102397 / Číslo materiálu: 11034840 / Číslo starého materiálu: 59535028D

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	10
Vnější rozměr, šířka netto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	500
Vnější rozměr, výška brutto v mm	10
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	3300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	500