

LAC/SPEED60

Rozšířená rychlost mandlu

pro větší výkon – rychlost válců až 14 m za minutu.

# SPEED



- Nastavení rychlosti mezi 1,5 a 14 m/min.

EAN: 4002516075943 / Číslo materiálu: 11034860 / Číslo starého materiálu: 59535030D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mandlování	•
<b>Zařazení přístroje/příslušenství</b>	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Ostatní příslušenství	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Hmotnost netto [kg]	2,00
Hmotnost brutto v kg	2,00