

LAC/SPEED80

Rozšířená rychlost mandlu

pro větší výkon – rychlost válců až 16 m za minutu.

SPEED



- Nastavení rychlosti mezi 3 a 16 m/min.
- Vhodné pro D 800

EAN: 4002516075950 / Číslo materiálu: 11034870 / Číslo starého materiálu: 59535031D

| | |
|---|------|
| Produktové zařazení | |
| Mandlování | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| D 800-1300 | • |
| D 800-1750 | • |
| D 800-2000 | • |
| D 800-2200 | • |
| D 800-2500 | • |
| D 800-3000 | • |
| D 800-3300 | • |
| Produktová kategorie | |
| Ostatní příslušenství | • |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 10 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 10 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 10 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 10 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 10 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 10 |
| Hmotnost netto [kg] | 2,00 |
| Hmotnost brutto v kg | 2,00 |