

LAC/SPEED80

Rozšířená rychlost mandlu

pro větší výkon – rychlost válců až 16 m za minutu.

SPEED



- Nastavení rychlosti mezi 3 a 16 m/min.
- Vhodné pro D 800

EAN: 4002516075950 / Číslo materiálu: 11034870 / Číslo starého materiálu: 59535031D

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	10
Vnější rozměr, šířka netto v mm	10
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	10
Vnější rozměr, výška brutto v mm	10
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	10
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	10
Hmotnost netto [kg]	2,00
Hmotnost brutto v kg	2,00