

LAC/SCRAPSURV

Sledování snímání

pro detekci ucpání při chybném snímání prádla.



- Zastavení válce při chybném snímání prádla
- Zabrání škodám na horním ovinutí mandlu a textilu
- Vhodné pro D 600 a D 800

EAN: 4002516075981 / Číslo materiálu: 11034930 / Číslo starého materiálu: 59535034D

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Rozměry a hmotnost	
Hmotnost netto [kg]	1,00
Hmotnost brutto v kg	1,00